

業務用 使い捨て除塵 & 水拭きクロス

除塵作業と水拭き作業、2度手間していませんか？

ハイジーンクロス Wet 45・Wet 60



除塵作業と水拭き作業が
これ1枚で可能です！！

特長1 濡らして使用可能

- ▶ 従来品のクロスより、耐久性と耐水性が大幅に向上しました。それにより濡らして使用する事が可能です。

特長2 高い除塵力・除油力

- ▶ 繊維1本、1本が細かく縮れているハイクリンブ構造で、繊維と繊維の間にしっかりと土砂等を吸着します。濡らして使用する事で、油分までしっかり除去する事も可能です。

特長3 除塵+洗浄効果

- ▶ 除塵作業と洗浄作業が1度で行えるため、作業時間の大幅な短縮が可能です。

特長4 高密度、3層構造

- ▶ 高密度クロスなため、床面の凹凸にもしっかり追従します。また、3層構造により、裏返して両面使用する事が可能です。

特長5 使い捨てだから衛生的

- ▶ 使い捨て仕様のため衛生的です。また、使用後の洗濯や乾燥も必要ありません。

用途

- ▶ 化学床、セラミック床、畳床の除塵作業及び洗浄作業用クロスとして
- ▶ 使い捨て用のウエスとして
- ▶ 洗剤オキシヴィルと併用して、病院清掃用クロスとして

ハイジーンクロスWet

製品概要



※ドライ仕様でも使用可能

油汚れにも効果的！

高耐久の為、濡らしても大丈夫！
濡らして使用する事で、これまでの除塵用クロスでは取れなかった油汚れまでしっかり落とします。

除去した油汚れ



ハイクリンプファイバー繊維採用

弾力性のある特殊なバネ状ファイバー（ハイクリンプファイバー）採用で、塵や埃、髪の毛などしっかり絡め取り、シートの中にホールドします。




使用方法

①



ミシン目の所で端から両手で割きます。水または洗剤希釈液に浸し軽く絞ります。

②



40cmまたは60cm幅の除塵クロス用ホルダーに取り付けます。

③



一定方向に床面を拭き上げます。（前進方向又は後進方向）

④



クロスに水気が無くなって来たら、スプレーヤー等で水気を足します。

商品仕様

製品名	品番	サイズ（1枚）	入り数	素材
ハイジーンクロスWet45	6013451	奥20cm × 幅47cm	100枚/ケース	ポリエステル・レーヨン
ハイジーンクロスWet60	6013460	奥20cm × 幅62cm	80枚/ケース	

推奨製品（別売品）液剤ボトル、噴霧装置付モップホルダー

製品名：バーサプラス40
品番：5985195（フレーム）
5985208（ボトル）

液剤ボトルと、モップフレームが一体になっており、液剤を噴霧しながら清掃作業が可能です。ハイジーンクロスWet45と併せてご使用できます。



バーサプラス

液剤を噴霧している様子

シーバイエス株式会社

●本社 / 〒231-0023 横浜市中区山下町22番地（山下町SSKビル）
お客様ご相談窓口 TEL.045-640-2280 FAX.045-640-2216

●掛川工場（ISO 9001・ISO 14001取得）
〒436-0082 静岡県掛川市淡陽30番地
TEL.0537-23-6111 FAX.0537-24-9107

●札幌営業所 / TEL.011-817-6765(内) FAX.011-817-6768
●仙台営業所 / TEL.022-218-0085(内) FAX.022-218-0108
●名古屋営業所 / TEL.052-955-6811(内) FAX.052-955-6824
●大阪支店 / TEL.06-6392-1531(内) FAX.06-6395-2770
●広島営業所 / TEL.082-292-0381(内) FAX.082-292-0366
●福岡営業所 / TEL.092-751-2611(内) FAX.092-751-2612

For more information visit www.cxs.co.jp

禁転載 200100-1407-HK

■お問い合わせ・ご用命は…

大切な場所には、きっと。